



1. Nome do produto

MacroTint y MiniTint

2. Fabricante

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Descrição do Produto

USO BÁSICO

MacroTint e MiniTint são destinados unicamente ao uso profissional. São dispositivos portáteis específicos para medição extremamente precisa e distribuição de corantes líquidos. MacroTint e MiniTint são destinados a medir as tinturas líquidas Korrekt-O e Perfect-O da Wood Kote, usadas para tingir corantes e lacas da Wood Kote. Também podem ser usados para medir com precisão qualquer tintura líquida, agente para matizar ou aditivo.

VANTAGENS

- Precisos
- Duráveis
- Portáteis

COMPOSIÇÃO & PROPRIEDADES

MacroTint e MiniTint são fabricados com alumínio de aviação anodizado e cortados a laser. A barra de calibração é sustentada por conjuntos de parafusos de aço inoxidável. O diâmetro interno do cilindro está dentro das 0.003" (0,0672 mm) do diâmetro do pistão. Os solventes normalmente associados aos acabamentos de madeira de interiores não devem afetar as superfícies anodizadas.

TIPOS

MacroTint tem um volume máximo de dosagem de 5-fl oz (148 ml) e é calibrado em graduações de 1/4 fl oz (7,4 ml).

MiniTint tem um volume máximo de dosagem de 1-fl oz (29,6 ml) e é calibrado em graduações de 1/48 fl oz (0,6 ml).

TAMANHOS

MacroTint é vendido no tamanho de 5-fl oz (148 ml) e MiniTint é vendido no tamanho 1-fl oz (29,6 ml) (ver tipos).

4. Ficha Técnica

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso:

MacroTint 34 oz (964 gm)

MiniTint 6.2 oz (175.8 gm)

5. Modo de Usar

Não se requer qualquer instalação. MacroTint e MiniTint vêm prontos para o uso. Segurar o dispositivo na posição vertical com os números da escala de medição voltados para o operador. Segurar o pistão na parte inferior e girá-lo até que a barra de calibração esteja alinhada sobre os números da escala de medição. Puxar o pistão para baixo até que a extremidade da barra de calibração alcance a graduação desejada, e a seguir, girar o pistão em 1/4 de giro para travá-lo no local. Colocar o dispositivo sobre uma superfície plana e encher o espaço do cilindro com o líquido apropriado até a borda, e imediatamente transferir o líquido para o recipiente adequado enquanto gira-se o pistão para alinhá-lo à barra de calibração sobre os números na escala de medição. Empurrar o pistão para o topo do cilindro. O líquido remanescente na cabeça do pistão deve ser removido com uma espátula de metal.

LIMPEZA

Limpar MacroTint e MiniTint após cada uso. O pistão deve ser removido do cilindro e todas as superfícies devem ser limpas com um pano macio e um solvente apropriado. As tinturas devem ser removidas dos dispositivos com LaqThin T-99A (diluente de laca).



Outros materiais são mais bem removidos com solventes alternativos como aguarrás mineral ou detergente e água.

6. Disponibilidade & Custo

DISPONIBILIDADE

MacroTint e MiniTint estão disponíveis através de varejistas autorizados da Wood Kote ou diretamente do fabricante. Uma lista de distribuidores se encontra disponível com o fabricante e pode ser encontrada no seu site na internet.

CUSTO

Informações sobre custo estão disponíveis através dos varejistas autorizados Wood Kote ou através do fabricante.

7. Garantia

MacroTint e MiniTint estão garantidos como livres de defeitos em materiais e manufatura. Sob uso e condições normais, estes produtos devem funcionar indefinidamente. Estes produtos podem ser comprados para inspeção e uso experimental com a garantia de dinheiro devolvido em 60 dias. Contatar o fabricante para obtenção de todos os detalhes e política de devolução.

8. Manutenção

AJUSTE

A barra de calibração em um MacroTint ou MiniTint pode periodicamente se tornar inclinada ou perder o grau de fricção necessário para sustentar o cilindro



no lugar. Isto pode ser corrigido pela remoção de dois conjuntos de parafusos de aço inoxidável que prendem a barra de calibração, inclinando-se muito delicadamente a barra em um arco discreto na direção do pistão e então a parafusando novamente.

9. Serviços Técnicos

MacroTint e MiniTint não devem requerer qualquer serviço ou assistência técnica. Contatar o fabricante em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais. O fabricante fornece fórmulas de tinturas básicas, as quais estão disponíveis no seu site.

MD

10. Sistemas de Arquivamento

- Catálogo de produtos Wood Kote
- Informações adicionais dos produtos estão disponíveis com o fabricante
- www.woodkote.com